

# Schede dati dei prodotti

## Caratteristiche

ZB6AE3

Testa pulsante luminoso circolare Ø16 -  
sporgente - verde



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB6
Tipo di prodotto o componente	Testa pulsante luminoso
Compatibilità prodotto	LED integrato
Nome abbreviato	ZB6
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	16 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Profilo operatore	Verde sporgente non marcato

### Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	18 mm
Altezza totale CAD	18 mm
Profondità totale CAD	36 mm
Peso prodotto	0,016 kg

### Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 13 conforme a UL 50 NEMA 4 conforme a UL 50 NEMA 4X conforme a UL 50
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

JIS C 4520  
JIS C 852  
UL 508  
CSA C22.2 No 14

Certificazioni prodotto	CCC CSA GOST UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm ( $f = 2\ldots500$ Hz) conforme a IEC 60068-2-6 5 gn ( $f = 2\ldots500$ Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn (durata = 18 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27

### Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------