

ECO PRO CL A 30 W 240 V E27

HALOGEN ECO PRO CLASSIC A | Halogeenlampen, klassieke gloeilampvorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Sfeerverlichting
- Ingangsverlichting
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Eenvoudige rechtstreekse vervanging voor conventionele gloeilampen
- Dezelfde aangename lichtkwaliteit als deze van een gloeilamp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Bevat geen kwik
- UV-filter

Productkenmerken

- 100 % dimbaar
- Perfecte kleurweergave-index ($R_a: 100$)
- Gemiddelde levensduur: 2.000 u



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	30.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	30.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	30 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	405 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	405 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	55.0 mm
Totale lengte	97.0 mm
Lengte	94.0 mm

Productdatasheet

Afstand a / LCL	73.0 mm
Buitenkolf	A55

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	E27
----------	-----

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Certificaten & normen

Productdatasheet

Energie efficiëntie klasse	D
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HSGSA/C/UB-30-240-E27-73
Bestelcode	64542 A PRO 30W

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321998583	-	-	4730182	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321998583	ECO PRO CL A 30 W 240 V E27	Vouwdoos 1	56 mm x 56 mm x 97 mm	0.30 dm ³	34.20 g
4008321998590	ECO PRO CL A 30 W 240 V E27	Verzenddoos 20	234 mm x 105 mm x 286 mm	7.03 dm ³	794.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor een uitgebreid bereik voor landen buiten de EG, zie

▶ www.osram.com

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.