

CARACTERÍSTICAS

- Corte enrasado
- Herramienta de acero inoxidable sujetaciones de plástico moldeadas
- Muelles de retorno rápido y ligeros

Alicates de corte lateral RS Pro 110mm

Código RS 536-379



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Estos cortacables de alta calidad de nuestra Marca RS Pro son un complemento práctico para cualquier caja de herramientas de electricista. El mango en arco de diseño ergonómico garantiza un agarre cómodo durante largos periodos de uso y está cubierto de PVC para un agarre seguro.

Especificaciones

Tipo	Alicate de corte lateral
Aplicaciones	Desarrollo de prototipos, montaje de dispositivos, instalación de cables

Especificaciones

Aprobación VDE/1000V	No
-----------------------------	----

Especificaciones mecánicas

Longitud total	110mm
Longitud de mordaza	13mm
Material	Acero al carbono medio (s-1045c) para alicates
Capacidad máxima de corte	1.2mm
Dureza	Tratamiento térmico conforme a HRC: 45 ~ 50 (cuerpo entero)
Acabado	Acabado completamente pulido para alicates, remaches cromados, mango de color azul

Material de asa

PVC

