



### Gaines et raccords FlexiGuard

- FG IP54 raccord, filetage tournant

Ces raccords FG-M et attaches FG-P sont utilisés avec les gaines FlexiGuard partout où une protection contre la poussière et l'humidité est nécessaire.

#### Principales caractéristiques

- Une pièce unique facilement montable
- Fixation pivotable
- Résistant aux vibrations et aux contraintes
- Large diamètre intérieur
- Virole intérieure protégeant les câbles
- Bonne résistance aux agents chimiques
- Bonne résistance aux UV et à l'ozone



Helagaard FG-M et FG-P : raccord avec pas métrique.

<b>MATIÈRE</b>	Polypropylène (PP)
<b>Températures d'utilisation</b>	-35 °C à +80 °C
<b>Tenue au feu</b>	Auto-extinguible UL94 V2



RÉFÉRENCE	Pour gaine de Ø extérieur D	Dimension du pas (métrique)	Dimension du pas (PG)	Ø int. min.	Long. (L)	Ø écrou milieu	Couleur	Article
FG14-PG9	14	-	PG9	8,8	42,0	20	Gris (GY)	167-00510
FG14-M16	14	M16	-	8,8	42,0	20	Gris (GY)	167-00530
FG17-PG11	17	-	PG11	11,1	45,5	24	Gris (GY)	167-00511
FG17-M20	17	M20	-	11,1	45,5	24	Gris (GY)	167-00531
FG19-PG13	19	-	PG13	13,0	47,5	27	Gris (GY)	167-00512
FG21-PG16	21	-	PG16	14,8	49,8	30	Gris (GY)	167-00513
FG21-M25	21	M25	-	14,8	49,8	30	Gris (GY)	167-00533
FG27-PG21	27	-	PG21	19,4	52,0	36	Gris (GY)	167-00514
FG27-M32	27	M32	-	19,4	52,0	36	Gris (GY)	167-00534
FG36-PG29	36	-	PG29	27,9	55,0	46	Gris (GY)	167-00515
FG36-M40	36	M40	-	27,9	55,0	46	Gris (GY)	167-00535
FG45-PG36	45	-	PG36	35,6	58,0	55	Gris (GY)	167-00516
FG45-M50	45	M50	-	35,6	58,0	55	Gris (GY)	167-00536
FG56-PG48	56	-	PG48	45,9	60,5	65	Gris (GY)	167-00517
FG56-M63	56	M63	-	45,9	60,5	65	Gris (GY)	167-00537

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.