

TUBE PU CALIBRÉ POLYURETHANE



1 Poliuretano blu, rosso, nero o traslucido

TUBO MONOSTRATO CALIBRATO DI GRANDE PRECISIONE IN POLIURETANO (DUREZZA 98 SHA).

Prodotto monostrato in poliuretano flessibile traslucido o colorato. Liscio interno ed esterno.

APPLICAZIONI

Ordini pneumatici, Trasporto di fluidi e liquidi sotto pressione: carburante e lubrificanti, alcune lacche e qualche solvente (vedi tabella da pagina 114 a 117)

SETTORI D'ATTIVITÀ

Automatismi su tutti i tipi di macchine : riguarda un gran numero di industrie che usano delle macchine d'assemblaggio, delle linee d'assemblaggio. Laboratori

MARCATURA

TUBE PU CALIBRE Ø int x Ø est [N° lotto]

VANTAGGI

Le TUBE PU CALIBRÉ è eccezionale per la sua flessibilità e la sua leggerezza. Il nostro processo di calibrazione gli garantisce una grande precisione dimensionale. Ha una buona inerzia chimica generale, specialmente con oli e idrocarburi. Il suo basso coefficiente di attrito è assicurato da una struttura molto liscia delle pareti esterne e interne. I vari colori permettono il registro dei circuiti e la sua presentazione in scatola divisoria cartona facilita la sistemazione.

RACCORDI

Raccordi auto-bloccanti. Raccordi a tulipano e a cuffia.

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna C. Le TUBE PU CALIBRÉ è tassativamente controindicato per i passaggi di acidi, di basi e di prodotti acquosi a temperature superiori a 40°C.

Corone a scatola cartone (tranne* in sacchetti)

mm	mm	+/- mm	mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Traslucido		Blu	
									25 m	100 m	25 m	100 m
2,5	4	+/-0,1	0,75	+/-0,1	9,2	30	10	12			070717	
4	6	+/-0,1	1	+/-0,12	19	30	10	15	070762	070775	070788	070791
5,5	8	+/-0,1	1,25	+/-0,12	32	27	9	20	070823		070849	
6	8	+/-0,1	1	+/-0,12	26,8	27	9	22	071107	071110	071123	071136
7,5	10	+/-0,15	1,25	+/-0,15	41,3	24	8	30	072412		072413	072354*
8	12	+/-0,15	2	+/-0,15	76,4	27	9	35	070936		070949	



Corone a scatola cartone

mm	mm	+/- mm	mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	Nero		Rosso
									25 m	100 m	25 m
4	6	+/-0,1	1	+/-0,12	19	30	10	15	070804		071590
5,5	8	+/-0,1	1,25	+/-0,12	32	27	9	20	070865		071629
6	8	+/-0,1	1	+/-0,12	26,8	27	9	22	071144	071155	
7,5	10	+/-0,15	1,25	+/-0,15	41,3	24	8	30	072425		

Rotelle (1) Ø 320 mm x l. 270 mm (2) Ø 450 mm x l. 350 mm

mm	mm	+/- mm	mm	+/- mm	g/m	bar	bar	mm	L	Blu
									5,5	8



Attenzione : sul disco, il tubo può avere due tagli cioè 3 lunghezze date.