

M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 17 062 0000
规格	M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm ²
浩亨电子目录	https://harting.com/21170620000

标识

类别	插针
系列	圆形连接器 M17
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.08 ... 0.14 mm ²
导体截面积	AWG 28 ... AWG 26
剥线长度	5 mm
极限温度	-40 ... +125 °C

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
---------------	-----

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.16 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140819825
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522