

螺丝刀头 - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



螺丝刀头，PH十字式，E6.3-1/4"驱动，尺寸：PH 2 x 50 mm，硬化处理，适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄

优势

- ✔ 用于SF-ASD21无线螺丝刀的工具，多种型号

关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	
GTIN	4046356590150
Sales Key	BG3149

技术数据

尺寸

长度 (b)	50 mm
刀片高度	50 mm

概述

颜色	银色
类型	十字
标识材料	钢
测试标准	DIN 3126

标准和规范

测试标准	DIN 3126
------	----------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”
---------------------------	-----------------------------

产品图

螺丝刀头 - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580

图画文字



分类

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044203
eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21049200
eCl@ss 7.0	21044203
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

ETIM

ETIM 4.0	EC002169
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	--	--------------------------

