



IMPACT, NAUWKEURIGHEID EN KLEUREN DIE BLIJVEN

BRADYJET J4000

kleurenlabelprinter

Creëer een veiligere, efficiëntere werkplek met conforme labels, pictogrammen en procedures in kleur met fotokwaliteit die lang meegaan. Verzoen de complexiteit van veiligheids- en conformiteitslabels met de eisen van een industriële omgeving en reduceer uw voorraad veiligheidssignalisatie en verminder uw materiaalverlies.

- ▶ **Maak conforme labels en pictogrammen:** vertrouw dat uw regelgevende labels de kleuren bieden die vereist zijn voor ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 en vlamboog
- ▶ **Verbeter de prestaties van labels:** vertrouw op speciaal samengestelde materialen en inkt die bestand zijn tegen veeleisende omgevingen
- ▶ **Maximaliseer de impact, verbeter de efficiëntie en verminder materiaalverlies:** print alleen wat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft, in kleur met fotokwaliteit



Specificaties

Software en aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB Ethernet
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Type gebruikersinterface	PC
Besturingssysteem	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Materiële/operationele kenmerken	
Afmetingen	438,15 mm (B) x 231,14 mm (H) x 438,15 mm (D)
Gewicht (kg)	16
Printerkenmerken	
Maximum aantal	5000
Printtechnologie	Inkjet
Kleurmogelijkheden	Full colour
Printresolutie (dpi)	4800
Max. printbreedte	203,20
Max. labelbreedte (mm)	203,20
Max. printlengte (mm)	609,60
Formaat materiaal	Materiaal op rol en inkt in cartridge worden afzonderlijk geleverd
Printsnelheid (mm/sec)	114,30
Inhoud	(1) BradyJet J4000-printer (1) Stroomkabel (1) CMY-inkcartridge met ingebouwde printkop (1) Set van 2 opslagdoppen voor inktcartridges (1) Materiaalstartrol B-2595 vinyl van 101,60 mm breed (1) USB-kabel (1) USB-flashstation met productinformatie (1) Brady Workstation Basisontwerp Suite
Scherf	LED



Printers

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
322923	J4000-EU-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite
322924	J4000-UK-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite
322925	J4000-US-BWS	BradyJet J4000 kleurenlabelprinter US + Brady Workstation Suite



Zorg ervoor dat de labels voor al uw laboratoriumstalen en -apparatuur duidelijk en goed leesbaar zijn, en alle noodzakelijke informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor de cryobuisjes, centrifugebuisjes, flessen, conische buisjes, objectglaasjes en andere stalen in uw laboratorium.

Workstation.BradyID.com/LAB



Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gereserializeerde of geïmporteerde gegevens.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Inkt en opslagdop

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
152713	J40-CAP	Opslagdoppen voor J4000-inkcartridges
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 CMY-inkcartridge



Meer informatie op
www.bradyeurope.com/J4000



B-7425J chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

Dit polypropyleenmateriaal is ideaal voor GHS-labeling en andere identificatietoepassingen in full colour waar weerstand tegen agressieve chemicaliën vereist is.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (B) x 154,94 mm (H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (B) x 254,00 mm (H)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm (B) x 133,35 mm (H)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm (B) x 279,40 mm (H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1

B-2569 polyesteremateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwingslabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek, voor aanbrenging op roestvrijstalen en gladde oppervlakken.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
148652	J50C-6000-2569	152,40 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148654	J50-262-2569	104,90 mm (B) x 154,94 mm (H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148661	J50-261-2569	74,93 mm (B) x 109,98 mm (H)	270
148662	J50-260-2569	55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148667	J50-265-2569	177,80 mm (B) x 254,00 mm (H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm (B) x 210,82 mm (H)	120

B-2595 vinylmateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwingslabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
148651	J50-262-2595	104,90 mm (B) x 154,94 mm (H)	200
148653	J50C-4000-2595	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148657	J50-260-2595	55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)	340
148659	J50-265-2595	177,80 mm (B) x 254,00 mm (H)	100
148660	J50-261-2595	74,93 mm (B) x 109,98 mm (H)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm (B) x 210,82 mm (H)	120
148666	J50C-6000-2595	152,40 mm (B) x 30,48 m (L)	1

B-2475 polyesteremateriaal

Ideaal voor het labelen van producten, logo's, Right-To-Know-labels en barcodetoepassingen. UL-goedgekeurd.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
152802	J40-136-2475	38,10 mm (B) x 19,05 mm (H)	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm (B) x 25,40 mm (H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm (B) x 25,40 mm (H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm (B) x 50,80 mm (H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm (B) x 50,80 mm (H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm (B) x 152,40 mm (H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1

B-2585 polypropyleenlabels

Het materiaal is ideaal voor het labelen van internationale containers en zorgt voor levendige afdrucken en grafieken in full colour. BS5609-conform voor maritieme omgevingen.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
150753	J50-260-2585	55,12 mm (B) x 85,09 mm (H)	340
150754	J50-261-2585	74,93 mm (B) x 109,98 mm (H)	270
150755	J50-262-2585	104,90 mm (B) x 154,94 mm (H)	200
150756	J50-267-2585	154,94 mm (B) x 210,82 mm (H)	120
150757	J50-268-2585	203,20 mm (B) x 279,40 mm (H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm (B) x 30,48 m (L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1

B-2581 herpositioneerbaar vinylmateriaal

Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en is ontworpen voor frequente herpositionering.

Artikelnr.	Bestelreferentie	Afmetingen	Hoeveelheid
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm (B) x 30,48 m (L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm (B) x 30,48 m (L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm (B) x 30,48 m (L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm (B) x 30,48 m (L)	1

