



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Fissaggio
Compatibilità gamma	Mureva Styl
Colore	Grigio (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di serie	2 serie
Senso di installazione	Verticale
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PC
Distanza interassiale	71 mm
Lunghezza	84 mm
Altezza	23 mm
Larghezza	155 mm
Proiezione profondità	19 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	AENOR NF
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì