

Canon à air 19 litres

RC1120

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:27



DESCRIPTION

Canon à air 19 litres

Facilite la mise en place du talon du pneu sur la jante avant l'opération de gonflage.

Caractéristiques :

Réserve d'air comprimé de 19 litres

Equipé d'une valve de sécurité, d'une vanne à bille entrée/sortie

Pression max : 11 bar, limite par valve de sécurité

Peut souffler l'air comprimé rapidement pour aider à recoller les pneus sur une jante

Poignée d'ouverture manuelle progressive

Manomètre de contrôle

Livré avec embouts de raccordement sur réseau et connecteur 1/4"

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:27

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CANON A AIR - 19 LITRES
Référence commerciale	RC1120
Poids (kg)	12
Largeur (mm)	420
Longueur (mm)	260
Hauteur (mm)	300
Garantie	M2 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M2 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:27