



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Spina
Nome dispositivo	Mureva plug
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
Forma	Ad angolo
Corrente nominale [in]	32 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniera, completamente allentate
Sezione cavi	2,5...10 mm ²
Diametro esterno cavo	21,5 mm
Tipo di thread	M25
Peso netto	0,32 kg
Dimensioni base	152 x 90 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	90 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP44 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme aEN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio