



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Fonction produit	Prise
Disposition des contacts	Séparé

Complémentaires

Compatibilité produit	RXG relais enfichable 1 F/O
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[In] courant nominal	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V conformément à IEC 300 V conformément à UL
Mode de raccordement	Bornes à vis, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout Bornes à vis, capacité de serrage: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Type d'écrou	M3

Environnement

température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
humidité relative	10...85 %
normes	IEC 61984 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	CE CSA RoHS UL REACH EAC China RoHS
degré d'étanchéité IP	IP20
catégorie de surtension	III
degré de pollution	3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible


Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 mois

Dimensions



- (1) Maintaining clamp
- (2) Legends

Wiring Diagram

