


Câble avec prise femelle

ADOGR040PLS0002H



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Application

Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

9,6...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...85

Indice de protection

IP 67; IP 69K

Données mécaniques

Poids

[g]

106,5

Dimensions

[mm]

30 x 30 x 68

Matière du corps

Hytrel G-4774

Matière écrou moleté

Hytrel G-4774

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11273



Câble avec prise femelle


ADOGR040PLS0002H

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir; 4 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x baïonnette, droit; Corps: Hytrel G-4774; Verrouillage: Hytrel G-4774



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	noir
VT =	vert
YE =	violet
	jaune