



简体中文

数据表
Scissors
6" clamp/locking scissors



[RS 库存号444-4088](#)

材料：落锻不锈钢（#sus-420j2）夹钳/剪刀。

表面：钳子采用哑光表面。

硬度：热处理到 HRC：38-45 度。

清单：

6 in. 夹钳/剪刀，配 3 个位置，带棘齿作用锁、直向钳口和套筒接合结构（牢牢夹持到铜线，直径最大可达 0.10 mm）。

全长：155.0mm

钳口长度：33.0mm

锯齿长度：30.0mm

嘴部宽度：2.5mm

嘴部厚度：2.30mm

手柄旋转：70.0mm