

M12 FHAC16-O

TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M12 FUEL™

Tassellatore 12V compatto e bilanciato, con 1.15J di energia di impatto
4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e
posizione di folle per orientamento dello scalpello

Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e
l'esposizione alle vibrazioni più maniglia laterale antivibrazioni per ridurre
ulteriormente l'esposizione alle vibrazioni

Capacità di foratura fino a 16 mm, ottimizzato fino a 12 mm

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore
brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie
REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Fino a 60 fori ø6 mm x 50 mm con 1 batteria da 5 Ah


REDLITHIUM™


Energia del colpo (EPTA)(J)	1.15
Frequenza di percussione (colpi/min)	4,410
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1200
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	12.3
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	10.3
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499183