

## VERSCHRAUBUNG SKV 11



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 00 000 5165
规格	VERSCHRAUBUNG SKV 11
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09000005165">https://harting.com/09000005165</a>

### 标识

类别	附件
附件种类	电缆紧固件
附件介绍	带有应力消除

### 技术参数

扳手规格	19
防护等级符合 IEC 60529	IP68
尺寸	Pg 11
跨角宽度	33 mm

### 材料特性

材料 ( 电缆接头 )	热塑性塑料
颜色 ( 电缆紧固件 )	RAL 7032 ( 卵石灰 )
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	有
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)

## 材料特性

包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)
------------	------------------------------

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	84849000
GTIN	5713140002012
eCl@ss	27140801 电缆压盖 ( 电气安装 )
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431