

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 80 x 150 mm - 3 modules

13956

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 14 février 2024

! Fin de service imminente: 28 février 2028

! Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 kit de repérage
Type de châssis plein	Sans châssis plein

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	3
Nombre total de modules de 18 mm	3
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 kit de marquage
Type de face avant	Transparent
In courant assigné d'emploi	32 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	1
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	80 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	98 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Pays cible	France
------------	--------

## Environnement

Normes	CEI 60529 CEI 60439-3 EN 50102 EN 50262 CEI 670
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm
Poids de l'emballage 1	270,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	21,7 cm
Largeur de l'emballage 2	34 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,75 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	101 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	136,56 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

# Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)