1267MC/TX Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® colorate

• Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.

• Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l'ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.

• Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un'efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.







	art.		L mm	L1 mm	g	Ø mm
012672006	1267MC/TX 06	T6	50	150	34,0	3
012672008	1267MC/TX 08	T8	60	160	34,6	3
012672010	1267MC/TX 10	T10	80	188	58,6	4
012672015	1267MC/TX 15	T15	80	188	58,6	4
012672020	1267MC/TX 20	T20	100	208	64,8	4,5
012672025	1267MC/TX 25	T25	100	208	69,6	5
012672030	1267MC/TX 30	T30	115	234	103,2	6



