

ZETA

4688ITP125P63 Flat

EAN 4031582030501

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	117 mm
Dimension de platine	137 x 117 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	164 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.751 kg
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	1000 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP125P63 Flat

EAN 4031582030501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

