

HC-COM-CHWS-1TGM25-PL-BK - 壳体

1012521

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012521>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰式外壳 COM，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，直头，1x M25，高度: 68 mm，
电缆密封: 带，标准



优势

- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1012521
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APO
产品关键代码	AF7APO
目录页面	页码652 (C-2-2019)
GTIN	4055626488943
单件重量 (含包装)	56.7 g
单件重量 (不含包装)	56.6 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	法兰式外壳
产品系列	HC-COM
应用	标准
类型	COM
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M25
型号	高型设计
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
高度	68 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳) V0 (互锁)
密封材料	NBR
外壳材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x M25
锁紧类型	锁扣

电缆/电线

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------

连接数据

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------

环境和真实条件

HC-COM-CHWS-1TGM25-PL-BK - 壳体

1012521

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012521>



环境条件

保护等级	IP66
冲击强度	IK06
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-CHWS-1TGM25-PL-BK - 壳体


1012521

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1012521>



图纸

尺寸图



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn