

特点

- **300mm / 12 in.** 双刻度
- 硬化不锈钢主体，带缎面镀铬表面
- 四向测量，可测量外部，内部，深度和步长
- 刻度单位：**0.001** 英寸和 **0.02mm**

RS Pro 600mm 游标卡尺，公制和英制

RS 库存号： 136-8086



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 微调游标卡尺具有双刻度，带公制和英制读数，可进行内部和外部精密测量。可调机制具有两个锁定螺钉，因此您可以轻松精确测量物体。卡尺滑动表面升高，以防止刻度磨损。内部钳口，外部钳口和滑动深度杆提供四种测量方式。

一般规格

卡尺类型	游标
英制或公制	两者
显示类型	模拟
精确度	$\pm 0.04\text{mm}$
拇指滚轮	否
数据输出	否
应用	适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用

机械规格

容量	600mm
外夹钳长度	600mm/24
内钳口长度	0.001in
内部最小值直径	0.001 in
英寸格拉德	0.001 in
公制 grads	0.02mm
精确度外部钳口	$\pm 0.04\text{mm}$
精确度内部钳口和深度杆	$\pm 0.08\text{mm}$

