

## Inbouw AV box voor vergadertafel - 4K

Productcode: BOX4HDECP2



Deze vergadertafel connectiviteitsbox voor AV wordt in uw tafel of kathedor geïnstalleerd voor AV-, netwerk- en USB-voedingsaansluitingen in uw vergaderruimte, auditorium of klaslokaal. De box vergemakkelijkt de aansluiting van HDMI, DisplayPort en VGA laptops op een groot HDMI scherm in uw ruimte, en biedt LAN- en USB-voedingsaansluitingen voor het opladen van USB-apparaten. De box zorgt ook voor kabelmanagement in uw vergaderruimte door de aansluitkabels in uw tafel weg te werken.

De tafelbox biedt sprekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun laptopscherm gemakkelijk te delen met het grote scherm of de projector in de ruimte, waarbij resoluties tot 4K 30 Hz worden ondersteund.

Om video vanaf bijna elke laptop te delen, ondersteunt de tafelbox HDMI, VGA en DisplayPort inputs en geeft de meest recent aangesloten input weer op het HDMI scherm.

De tafelbox biedt bezoekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun iPhone, iPad, smartphone of tablet op te laden omdat hij beschikt over drie USB oplaadpoorten. Bovendien heeft de box een Ethernet pass-through poort voor veilige vaste netwerkaansluitingen in ruimtes waar geen Wi-Fi® beschikbaar is.

De connectiviteitsbox voor vergaderruimtes heeft een aluminium behuizing die uw ruimte verfraait. Het verborgen paneel voorkomt kabelwarboel door de aansluitpoorten af te dekken wanneer ze niet worden gebruikt.

De TAA-conforme BOX4HDECP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Installeer in tafels of podiums
- Gebruik voor presentaties en videoconferenties
- Deel video om op kantoor samen te werken
- Deel software voor videoconferenties in uw gehele ruimte

## Eigenschappen

- Werk gemakkelijk samen door uw HDMI, VGA of DisplayPort laptop aan te sluiten op het HDMI scherm in uw conferentieruimte, vanaf één toegangspunt
- Laad uw telefoon of tablet op, met drie toegankelijke USB oplaadpoorten
- Voeg stijl en technologische innovatie toe aan uw conferentieruimte of auditorium door een connectiviteitsbox in uw tafel te monteren met een pop-up paneel dat poorten afdekt wanneer ze niet worden gebruikt
- Bied veilige, vaste netwerkaansluitingen in de tafel van uw vergaderruimte met Ethernet pass-through
- Schakel snel tussen gedeelde laptopschermen met automatische AV-omschakeling
- TAA-compatibel

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
	Passief
AV-ingang	VGA
	3,5 mm audio
	HDMI
	DisplayPort
AV-uitgang	HDMI

Audio	Ja
USB pass-through	Nee

---

Prestaties

Video Revision	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Maximale kabellengte	50.0 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K - 30 Hz)
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz  **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Beeldverhouding	16:9
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

---

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 3,5 mm mini-jack (3 standen) RJ-45 USB Type-A (4-polig) USB 2.0 DisplayPort (20-polig)
-------------	--



Connector B	HDMI (19-polig)
	RJ-45

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief   DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief  HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief
---------	--

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Stekkertype	N
Vermogensopname	24

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% tot 85% (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Lengte product	6.7 in [17.0 cm]
Breedte product	3.9 in [100.0 mm]
Hoogte product	3.9 in [98.0 mm]
Gewicht product	3.8 lb [1.7 kg]

---

Verpakkingsinf



ormatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	3.9 in [100.0 mm]
Package Height	3.9 in [98.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	In vergadertafel te monteren box
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	gegoten behuizing
	verkorte handleiding
	Montagesteunen
	kabelbindersteun
	schroeven voor kabelbindersteun

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

