


快插螺纹接头

NPQH-D-G38-Q12-P10

产品代号: 578347

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	10 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水，按照生产商的声明，参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	0 ... 150 °C
最大紧固扭矩	25 Nm
产品重量	29.8 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G3/8
气动连接, 气口 2	用于12mm 气管外径
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍黄铜
材料信息, 螺纹密封	FPM
材料信息, 释放环	镀镍黄铜
材料信息, 管密封	FPM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀