

HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块



1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HC-D7外壳的备用密封件



商业数据

订货号	1424441
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7APZ
产品关键代码	AF7APZ
目录页面	页码662 (C-2-2017)
GTIN	4055626372709
单件重量（含包装）	1.071 g
单件重量（不含包装）	1.071 g
原产地	CN

HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>




技术数据

产品属性

产品类型	密封
应用	用于D7系列壳体

尺寸

尺寸图	
宽度	23.7 mm
高度	2.45 mm
深度	2.45 mm
长度	23.7 mm
钻孔距离，水平	30 mm
钻孔距离，垂直	20 mm
孔径	3 mm

材料规格

密封材料	NBR
------	-----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C


HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>



图纸



尺寸图

HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块



1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung

HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块



1424441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块



1424441
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424441>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn