



Canal Flexible

- Heladuct Flex

Heladuct Flex es muy usado en la fabricación de armarios eléctricos. También es utilizado, ultimamente, en la industria de la fabricación de muebles, donde es necesario el ruteado de cables de forma estética.

Ventajas y Beneficios

- Sistema de guiado salva espacio
- De alta flexibilidad, puede ser instalado en ángulos a 90° y mayores
- El cable queda visto
- De rápido montaje con tornillos o con la cinta adhesiva de alta calidad



Heladuct Flex: simple, ahorra espacio y se adapta al cableado, incluso en ángulos superiores a 90°.

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. Trabajo	-20 °C a +70 °C
Adhesivo	Adhesivo Goma Sintética con Espuma de Polietileno
Flamabilidad	UL94 V0 (excluido el adhesivo)



TIPO	Ø Nominal	No.de Cables			Max.Fuerza. Tens.500 mm 70° C (g)	Color	Long. (L)	Código
Heladuct Flex10	10	9 x 0,75 mm ²	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	100	Blanco (WH)	500	164-11008
Heladuct Flex20	20	32 x 0,75 mm ²	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	300	Blanco (WH)	500	164-21008
Heladuct Flex30	30	67 x 0,75 mm ²	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	650	Blanco (WH)	500	164-31008
Heladuct Flex40	40	-	81 x 1,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	1.100	Blanco (WH)	500	164-41008

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO	Ø Nominal	No.de Cables			Max.Fuerza. Tens.500 mm 70° C (g)	Color	Long. (L)	Código
Heladuct Flex10SK	10	9 x 0,75 mm ²	6 x 1,50 mm ²	4 x 2,50 mm ²	100	Blanco (WH)	500	164-11108
Heladuct Flex20SK	20	32 x 0,75 mm ²	22 x 1,50 mm ²	14 x 2,50 mm ²	300	Blanco (WH)	500	164-21108
Heladuct Flex30SK	30	67 x 0,75 mm ²	50 x 1,50 mm ²	34 x 2,50 mm ²	500	Blanco (WH)	500	164-31108
Heladuct Flex40SK	40	-	81 x 1,50 mm ²	60 x 2,50 mm ²	400	Blanco (WH)	500	164-41108

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.