




Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
----------------------------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4; (par broche: 2; par groupe: 8)
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...40
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	880
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	125 x 60 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12

Accessoires

Fourniture	étiquettes: 6
------------	---------------

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm
--






Répartiteur

ZDO6H050MSS0010E15

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc