

# 产品参数表

规格



## Reflex iC60N 集成控制断路器, C曲线, 3P, 40A (不带 Ti24 接口)

A9C52340

❗ 停止生产日期 2023年6月30日

❗ 停止服务日期 2023年12月31日

❗ 已退市

### 主要信息

产品应用	远程控制 配电保护
产品系列	Acti 9
产品名称	Reflex iC60
产品短名	Reflex iC60N
产品类型	集成控制断路器
极数	3P
保护极数量	3
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C

### 补充信息

额定电流 [In]	40 A
电网频率	50/60 Hz
断路器型号	N
分断能力	20 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 10 kA Icu 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
触点位置指示	有
控制类型	可接受持续式的远程控制信号 手柄 本地开/关按钮 可接受脉冲式的远程控制信号
控制信号类型	自保持 脉冲
本地信号指示	LED指示灯闪烁：断路器脱扣 红色LED灯：设备故障 LED指示灯闪烁：设备过热 绿色LED灯：设备正常运行中 LED指示灯闪烁：设备待命
控制回路电压 [Uc]	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
额定电源电压 [Us]	230V AC 交流 在...上 50/60 Hz

安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度 ( 9mm 的倍数 )	11
高度	84 mm
宽度	99 mm
深度	77 mm
颜色	白色
机械寿命	50000 次
电气寿命	AC-1: 50000 次 AC 50 Hz
挂锁装置	可挂锁
有关锁的描述	挂锁处于关闭位置
漏电流保护	( 需 ) 另外拼装
产品适用范围	不兼容PLC

## 环境

IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	93 % 在...上 40 °C

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.3 cm
Package 1 Width	11.1 cm
Package 1 Length	16.4 cm
Package 1 Weight	714 g

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------