

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Dual-Link alimenté par USB

N° de produit: MDP2DVID2



Cet adaptateur Mini DisplayPort vers DVI Dual Link vous permet de connecter votre source vidéo Mini DP (telle que l'un de vos appareils MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) à n'importe quel écran DVI, y compris les télévisions et Apple Cinema Display HD, tout en réalisant des économies sur les coûts d'une mise à niveau vers un moniteur compatible Mini DisplayPort.

Grâce à sa conception compacte et légère, l'adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D s'adapte facilement à votre sacoche de transport ou d'ordinateur portable et constitue donc un accessoire de voyage pratique à transporter avec votre Surface Pro ou votre Ultrabook. Son design ultra portable rend cet adaptateur vidéo idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

De plus, le convertisseur DVI ne nécessite qu'un seul port USB pour être alimenté, ce qui élimine le besoin de câbles ou chargeurs supplémentaires.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers DVI offre une conversion active et peut prendre en charge des résolutions Dual Link complètes (jusqu'à 2560 x 1600) avec la possibilité de dupliquer votre écran ou d'étendre votre bureau pour augmenter votre espace de travail. Il prend en charge l'installation plug-and-play pour plus de simplicité.

Le modèle MDP2DVID2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Complément pratique à un bureau personnel ou une salle de conférence
- Idéal pour les salons professionnels et les centres de divertissement
- Idéal pour les grands écrans qui utilisent des hautes résolutions DVI
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

- Prise en charge de tous les écrans DVI-D, y compris les télévisions et Apple Cinema Display HD
- Résolution maximale jusqu'à 2560 x 1600 avec DVI Dual Link
- Alimentation par un port USB 2.0 unique
- Installation Plug-and-Play facile

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Dual-Link
Prise en charge audio	Non
Normes de l'industrie	DisplayPort 1.2a
ID du chipset	Synaptics VMM2320

Performance

Résolutions numériques max.	Dual Link : 2560 x 1600 Single Link : 1920x1080
Résolutions prises en charge	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)



Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	DVI-I (29 broches)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 45 (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10 to 70 (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	14.1 in [35.8 cm]
Longueur du produit	3.3 in [84.0 mm]
Largeur du produit	2.3 in [59.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [13.0 mm]
Poids du produit	3.6 oz [103.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	6.0 oz [169.0 g]



Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur video Mini

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

