

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板式安装底座外壳 B10，带单锁扣，标识材料: PA 6.6-FR，保护盖板材料: PC，电缆出线: 2，水平，2x M20，高度: 74 mm，电缆密封: 无，保护盖: 是，标准，包括2个减径适配器



产品描述

一个螺钉连接开口已闭合，但可以使用螺丝刀将其打开。包括两个塑料减径件（M32至M20）

优势

- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1421355
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码604 (C-2-2019)
GTIN	4055626264875
单件重量 (含包装)	199.9 g
单件重量 (不含包装)	199 g
原产地	PL

技术数据


说明

概述	适用插芯HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03-I-PT、HC-3-E...C
----	---

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
产品系列	HC-EVO-B
应用	标准
类型	B10
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M20
型号	高型设计
保护盖	是
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
	
宽度	57 mm
高度	74 mm
长度	93 mm
孔径	5.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳) V0 (互锁) V0 (保护盖)
密封材料	NBR
外壳材料	PA 6.6-FR
保护盖板材料	PC
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M20
锁紧类型	锁扣

连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)
------	----------------------------------

安装


组装说明	提供两个塑料减径件M32至M20 用于螺钉连接的两个开口处之一为密封，但可使用螺丝刀折断后 开启。
------	---

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (已插入或带已锁定的保护盖)
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图

1421355

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421355>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1421355>

DNV

认证ID: TAE000037S



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026

cJLus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

1.762千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn