

SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆



1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，5-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12 推挽式，编码：A，与 孔式 弯头 M12 推挽式，编码：A，电缆长度：1.5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用推挽式快速锁紧机制进行安装，节省时间

商业数据

订货号	1224223
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CDC
产品关键代码	AF1CDC
GTIN	4063151314835
单件重量（含包装）	78.2 g
单件重量（不含包装）	78.2 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	5
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

标识材料	PK (针式插芯) (孔式连接器插芯)
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM
夹具体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
螺钉连接材料	镀镍铜

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC 60 V DC
额定电流 I _N	4 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12 推挽式
位数	5
锁定类型	推挽式

1224223
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

防插错编码类型	A
---------	---


连接2

类型	孔式 弯头 M12 推挽式
位数	5
锁定类型	推挽式
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	1.5 m
------	-------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	33 kg/km
UL AWM	20549
位数	5
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
AWG, 信号线	22
导线横截面	5x 0.34 mm² (信号线路)
线径, 包括绝缘层	1.27 mm 0.05 mm (信号线路)
电缆外径	4.55 mm ±0.15 mm
外护套, 材料	PUR
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线, 颜色	棕色、白色、蓝色、黑色、黄绿相间
厚度, 绝缘	大约 0.50 mm
最大导线电阻	最大 58 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 16 GΩ*km (20 °C时)
额定电压, 电缆	300 V
测试电压	3000 V
最小弯曲半径, 固定式安装	23 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	46 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 46 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s²
动态负载能力 (扭转)	扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: ≥5000000

SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆



1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性
	防水解，防细菌腐蚀
	耐盐水
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
	柔性
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M12-Push-Pull
标准/规格	IEC 61076-2-010


图纸

尺寸图




M12 push-pull针式连接器，直头

尺寸图




M12 push-pull孔式连接器，弯头

示意图



M12 针式连接器引脚分配

示意图



M12孔式引脚分配

1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

电路图



M12针式和M12孔式的触点分配

SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆



1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

 cULus认证 认证ID: E221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	- 22	-

SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆



1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆



1224223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1224223>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn