

一套高能环境用 TL238 SureGrip™ 测试引线



主要特性

An accessory kit especially designed for working in high energy environments.

产品概述: 一套高能环境用 TL238 SureGrip™ 测试引线

一个高能环境专用附件包。SureGrip™ 测试探头只有 4 mm 金属暴露在尖端。测试探头暴露的金属较少有助于减少探头相互之间以及与其他金属表面之间意外发生短路的风险，从而避免导致弧闪爆炸。探头延长器适合接在模块化测试引线 with 测试探头之间，能使您与有源电路之间的距离延长 20.5 cm (8")。

TP238 和 TL224 符合安全标准 IEC 1010-2-031，最大 1000V CAT III，600V CAT IV，2 级污染度，10A。

探头延长器符合安全标准 IEC 1010-2-031，最大 1000V CAT III，2 级污染度，10A。

型号



Fluke TL238

一套高能环境用 TL238 SureGrip™ 测试引线

The kit includes:

- TP238 SureGrip™ Insulated Test Probe Set
- TP280 SureGrip™ Test Probe Extender
- TL224 SureGrip™ Silicone Right Angle/Straight Test Lead Set

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229