


E12437



Câble avec prise mâle

ASTGH080MSS0005H08



Application		
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	313,7
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Câble avec prise mâle


ASTGH080MSS0005H08

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc