

**RASEY70-XL** [🔗](#)

Palier à semelle

Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
L	260 mm	Longueur totale
H ₂	156 mm	Hauteur
≈m	6,024 kg	Poids

Cotes de montage

J	202,5 mm	Distance trous de fixation
N	22 mm	Largeur (rainure)
N ₁	28 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	79,4 mm	Distance axe arbre
A	65 mm	Largeur (base)
A ₁	44 mm	Largeur (tête)
H ₁	27,5 mm	Hauteur (base)
B	74,6 mm	Width
S ₁	44,4 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

ASE14	Corps de palier
GYE70-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.