

HDMI KVM-mottagare över IP-nätverk för IH2006-produktserien, 4K 60 Hz, kräver inga drivrutiner, AVoIP, inklusive monteringsats, endast mottagare

Produkt ID: IH2006-KVM-RX



AVoIP KVM-mottagaren ger fjärråtkomst till datorer via ett befintligt TCP/IP-nätverk med hjälp av ett tangentbord, en mus och en 4K 60 Hz HDMI-skärm när den paras ihop med en kompatibel sändare, vilket ger skydd mot obehörig åtkomst och fysisk skada.

Plug-and-play-designen kräver inga drivrutiner eller programvara och är kompatibel med alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux, samt hårdvaruplattformar som Intel, AMD, Snapdragon/ARM och Apple Silicon.

Du kan enkelt skala upp din installation genom att ansluta flera mottagare till en enda sändare för flexibel och framtidssäker distribution av IP-video eller KVM.

Mottagaren har ett robust metallhölje och inkluderar monteringsatser för vägg- eller underbordsinstallation samt gummifötter för stabil användning av skrivbordet. RS232- och 3,5 mm pass-through-portar för ljud stöder förlängning av serie- och ljudsignaler.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Minskar behovet av fysisk åtkomst till en dator eller server, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten
- Möjliggör säkra, högpresterande anslutningar mellan arbetsstationer och studiourrustning
- Gör det möjligt för operatörer att hantera kritiska system från en säker eller mer bekväm plats

## Funktioner

- **AVoIP KVM-MOTTAGARE:** När den här mottagaren parkopplas med en IH2006-sändare (säljs separat) möjliggör den fjärråtkomst till datorn och fjärrstyrning via ett TCP/IP-nätverk med hjälp av ett tangentbord, en mus och en 4K 60 Hz HDMI-skärm, vilket garanterar säker och sömlös drift.
- **SKALBAR EXPANSION:** Du kan enkelt skala upp din installation genom att ansluta flera mottagare till en enda sändare för flexibel och framtidssäker lösning
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Behöver inte konfigureras för att fungera. Kompatibel med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux, samt alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD, Snapdragon/ARM och Apple Silicon
- **LJUD- OCH SERIEFÖRLÄNGNING:** Utrustad med en RS232-port med tre trådar för serieförlängning och en 3,5 mm pass-through-port för ljud, vilket säkerställer sömlös överföring av ljud- och styrsignaler över nätverket
- **SÄKER OCH FLEXIBEL INSTALLATION:** Slitstarkt metallhölje med medföljande monteringssatser för vägg- eller underbordsinstallation. Gummifötter som håller skrivbordet på plats när du använder det. Idealisk för industriella och professionella miljöer

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	HDMI
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej

---

### Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	HDMI 2.0
IP-kontroll	Ja
Hot-Key Selection	Nej
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
Audio-specifikationer	HDMI - 2 Channel Audio
Stöd för portval	Ej tillämpligt

---

#### Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A 1 - Kopplingsplint (3 sladdar) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos 1 - RJ-45 1 - HDMI
Övriga gränssnitt	1 - USB Micro-B (5-stifts)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
-------------------	---------------------------------------

---

#### Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED:  Lyser blått: Indikerar att enheten tar emot ström  1 - Synkroniserings-LED:  Av: Sändaren och mottagaren har inte upprättat någon förbindelse  Blinkar orange långsamt: Sändaren och mottagaren är anslutna via Gigabit Ethernet men ingen video sänds  Blinkar orange snabbt: Sändaren och mottagaren är anslutna via 100 Mbps Ethernet men ingen video sänds  Lyser orange: Video sänds  1 - KVM LED:  Blinkande: KVM-data sänds  Fast: Datorn och USB-porten är anslutna
-----------------	---

---

## Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.3A
Utspänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10W

## Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)

## Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.2 in [106 mm]
Produktbredd	4.1 in [103 mm]
Produkthöjd	1.0 in [25 mm]
Produktvikt	10.4 oz [294 g]

## Förpackning

Paketets längd	5.9 in [14.9 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	3.1 in [8.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - IP KVM-mottagare
	1 - En sats gummifötter
	1 - RS-232-elektrod
	1 - Monteringssats
	1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/ANZ)

---

Warranty  
Information

Warranty	2 År
----------	------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.