



DOL-0612G10M075KM0

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Beställningsinformation

| Typ                | Artikel nr |
|--------------------|------------|
| DOL-0612G10M075KM0 | 2022547    |

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Tekniska data i detalj

## Tekniska data


|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tillbehörsgrupp</b>           | Kontaktanslutningar och kablar |
| <b>Tillbehörsfamilj</b>          | Anslutningskablar              |
| <b>Anslutningstyp A</b>          | Honkontakt, M26, 12-polig, rak |
| <b>Anslutningstyp B</b>          | Öppen ledningsände             |
| <b>Anslutningsteknik</b>         | Öppen ledningsände             |
| <b>Material, stickanslutning</b> | PET                            |
| <b>Färg, kontaktanslutning</b>   | Grå, silver                    |
| <b>Kabel</b>                     | 10 m, 12 ledare, PVC           |
| <b>Material, mantel</b>          | PVC                            |
| <b>Färg, mantel</b>              | Svart                          |
| <b>Ledardiameter</b>             | 10 mm                          |
| <b>Ledartvärsnitt</b>            | 0,75 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Skärm</b>                     | Oskärmad                       |
| <b>Specificerad spänning</b>     | ≤ 60 V AC/DC                   |
| <b>Strömbelastningsförmåga</b>   | 5 A                            |
| <b>Signaltyp</b>                 | Sensor-/ställdonskabel         |
| <b>Godkännanden</b>              | UL – Approbation Style 2464    |
| <b>IP-klassning</b>              | IP65 (EN 60529)                |
| <b>Drifttemperatur</b>           |                                |
| I rörligt tillstånd              | –5 °C ... +80 °C               |
| Vid fast dragning                | –30 °C ... +80 °C              |
| Huvud                            | –40 °C ... +90 °C              |

## Klassificeringar

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>   | 19030312 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b> | 19030312 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>   | 27060304 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>   | 27060304 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

### Måttritning (Mått i mm)



- ① Brun
- ② Blå
- ③ Grå
- ④ Rosa
- ⑤ Röd
- ⑥ Gul
- ⑦ Vit
- ⑧ Röd-blå
- ⑨ Svart
- ⑩ Violett
- ⑪ Grå-rosa

## SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

**Det betyder "Sensor Intelligence."**

## GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → [www.sick.com](http://www.sick.com)