

HALOSTAR 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Low-voltage halogen lamps with pin base and axial filament



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	20.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	300 lm
Fargetemperatur	2800 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	300 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	10.0 mm
Total lengde	33.0 mm
Lys senter lengde	22.0 mm
Lengde	33.0 mm

Produkt datablad

Ytterkolbe	T10
------------	-----

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	G4
------------------------------	----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

Produkt datablad

Country specific categorizations

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Ordreferanse	64425 S 20W 12V

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300335162	OSRH64425S	8326534	4739626	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300335162	HALOSTAR 20 W 12 V G4		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.50 g
4050300942384	HALOSTAR 20 W 12 V G4	NO: VS 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR 20 W 12 V G4		10 mm x 10 mm x 30 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300347363	HALOSTAR 20 W 12 V G4	NO: VS 5000	310 mm x 437 mm x 435 mm	58.93 dm ³	7459.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.