

OCTOPUS®FC

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



EPI de catégorie 2

	EN388:2016 +A1:2018
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● X ●●●●● ●●○○○ D

	EN407:2020
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté, jauge 18, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% polyamide texturé coloris bleu. Première enduction complète en nitrile coloris noir pour l'étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort. Ce gant est également compatible avec les écrans tactiles.

LES + PRODUITS

-  **ETANCHEITE**
-  **GRIP**
-  **RESISTANCE**

CERTIFICATION



SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Fabrication et transformation du verre
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Métiers du bâtiment et travaux publics
-  Travaux de montage et d'assemblage