



Tools voor Helawrap kabelbeschermingslang

- HAT-tools

Hoofdkenmerken

- snel en moeiteloos bundelen
- glijdt gemakkelijk door de beschermingslang
- bekabeling kan eenvoudig in de tool geplaatst worden



HAT-tools zijn voor iedere diameter Helawrap-slang verkrijgbaar.

TYPE	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HAT8	blauw (BU)	10 st.	161-60001
HAT16	blauw (BU)	10 st.	161-60002
HAT20	blauw (BU)	10 st.	161-60003
HAT25	blauw (BU)	10 st.	161-60004
HAT30	blauw (BU)	10 st.	161-60005

Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.


Polyethyleen spiraalslang

- SBPE

SBPE-spiraalslang wordt gebruikt in de kabelconfectie, paneelbouw en machinebouw. De 30 meter-verpakking geschikt voor OEM-gebruik; voor kleinere behoeften is SBPE leverbaar in 5 meter lengten (Ø 4 en 9).

Hoofdkenmerken

- voor het geleiden en beschermen van bekabeling en leidingwerk
- kan achteraf worden gemonteerd
- aftakken op iedere willekeurige plek, in iedere richting
- breed assortiment afmetingen en kleuren



Spiraalslang SBPE.

MATERIAAL	Polyethyleen
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +90 °C, met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



Spiraalslang vervaardigd uit vlamvertragend polyethyleen kunt u vinden in de catalogus Engineered Solutions.




SBPE spiraalslang is ook leverbaar in 5 meter lengten.



Polyethyleen spiraalslang

- SBPE



TYPE	Nominale Ø	Wanddikte (WT)	Spoed (P)	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	grijs (GY)	30 m	161-41002
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	naturel (NA)	30 m	161-41000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	zwart (BK)	30 m	161-41001
SBPE4	4	1,0	7,8	5	20	grijs (GY)	30 m	161-41102
	4	1,0	7,8	5	20	naturel (NA)	30 m	161-41100
	4	1,0	7,8	5	20	zwart (BK)	30 m	161-41101
SBPE9	9	1,4	12,5	20	100	grijs (GY)	30 m	161-41202
	9	1,4	12,5	20	100	naturel (NA)	30 m	161-41200
	9	1,4	12,5	20	100	zwart (BK)	30 m	161-41201
SBPE16	16	1,6	16,0	20	150	grijs (GY)	30 m	161-41302
	16	1,6	16,0	20	150	naturel (NA)	30 m	161-41300
	16	1,6	16,0	20	150	zwart (BK)	30 m	161-41301

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE	Nominale Ø	Wanddikte (WT)	Spoed (P)	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
SBPE4D	4	1,0	7,8	5	20	grijs (GY)	5 m	161-41105
	4	1,0	7,8	5	20	naturel (NA)	5 m	161-41103
	4	1,0	7,8	5	20	zwart (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,4	12,5	20	100	grijs (GY)	5 m	161-41205
	9	1,4	12,5	20	100	naturel (NA)	5 m	161-41203
	9	1,4	12,5	20	100	zwart (BK)	5 m	161-41204

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.