

操作器

45-
2F14.2010.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2F14.2...>

您的产品:



45-2F14.2010.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29,5 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	金属

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

手柄颜色:	黑色
手柄材质:	塑料

机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	250 000 次每个操作方向
重量:	0.085 kg

环境条件

正面IP等级:	IP65 , IP67
工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黑色, 圆形, 银色, 金属, 自复位, IP65 , IP67

外壳材质: 金属


产品属性: 4位置, 可锁定

提示: 只能在中间位置锁定

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

