

AGILA

1478PAI075P40

EAN 4031582430288

Roulette fixe, Fixation à platine.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6.3 mm
Hauteur	100 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.18 kg
Dureté du bandage	Shore A 95
Capacité de charge dynamique	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg

Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	○ ○ ○ ○ ○