


## Câble de connexion

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



| Application                |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans halogène                                              |
| Version                    | pour la communication avec l'unité de programmation PP2000 |
| Données électriques        |                                                            |
| Tension d'alimentation [V] | 9,6...30 DC                                                |
| Conditions d'utilisation   |                                                            |
| Température ambiante [°C]  | -40...85                                                   |
| Indice de protection       | IP 67; (Câble avec prise femelle: IP 67 / IP 69K)          |
| Données mécaniques         |                                                            |
| Poids [g]                  | 131                                                        |
| Matière du corps           | PA / Hytrel G-4774                                         |
| Remarques                  |                                                            |
| Unité d'emballage          | 1 pièces                                                   |



## Câble de connexion

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x baïonnette, coudé; Corps: Hytrel G-4774

