

Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Product ID: MDPVGDVHD4K



Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur Mini DisplayPort à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

L'adaptateur est certifié VESA pour assurer la compatibilité avec votre ordinateur Mini DP.



Connectivité attrayante pour MacBook Pro et MacBook Air

Cet adaptateur de voyage possède un boîtier robuste en aluminium et un câble Mini DisplayPort blanc pur intégré. Outre son excellente allure, l'adaptateur fonctionne parfaitement avec tout appareil Mini DP et s'adapte harmonieusement à votre MacBook Air ou MacBook Pro.

Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager

Inutile de remplir votre sac d'ordinateur avec des convertisseurs multiples pour vos différents écrans, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port Mini DisplayPort de votre ordinateur à un écran de salle de classe ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.

Gestionnaire de câbles intégré et innovant

L'adaptateur présente un dispositif magnétique de fixation intégré pour la gestion des câbles. L'aimant permet de maintenir le câble intégré en place pour un stockage rapide et sécurisé pendant votre voyage, tandis que l'adaptateur sera soigneusement rangé dans votre sac de voyage.

Qualité d'image remarquable prenant en charge Ultra HD 4K

La sortie HDMI de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en fournissant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions plus basses, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution maximale haute définition pouvant atteindre jusqu'à 1920 x 1200, vous permettant de jouir d'une qualité vidéo excellente.

L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort.

Le modèle MDPVGDVHD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre MacBook Pro ou MacBook Air BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Features

- Adaptateur 3 en 1 - Mini DP vers VGA, Mini DP vers DVI et Mini DP vers HDMI
- Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré
- Qualité d'image remarquable prenant en charge UHD 4K
- Compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort
- Certifié VESA
- Installation plug-and-play
- Conception compacte
- Conception légère

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	Mini-DisplayPort
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	DVI
		HDMI
VGA		
Type adaptateur	Adaptateurs	
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160
	Résolutions prises en charge	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Spécifications audio	Sortie HDMI - Son surround 7.1
	Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
Video Revision	DisplayPort 1.2	
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
		1 - DVI-D (25 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Le port HDMI est un port passif. Le port DVI-D est un port passif. Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 %-50 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Couleur des détails	Blanc
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]

	Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
	Longueur de câble	4.3 in [110 mm]
	Longueur du produit	4.1 in [103 mm]
	Poids du produit	4.3 oz [121 g]
Informations d'emballage	Poids brut	6.3 oz [179 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V

Product appearance and specifications are subject to change without notice.