

ASTI S1P SRC



CHAUSSURES BASSES CUIR CROUTE VELOURS ET MESH - S1P SRC

Réf. ASTIS1P



Caractéristiques produit

Tige : Croûte de cuir velours et «mesh» polyester. Doublure : Polyester. Première de propreté : Amovible préformée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.
Chaussure amagnétique.

COULEUR

Beige, Gris-Bleu, Gris-Noir, Noir

TAILLE

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Choc



Coupure / Perforation



Glisse



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE PU, DOUBLE DENSITÉ
Grande flexibilité



AMAGNÉTIQUE
Sauf RIMINI - MIAMI



Embout composite 200 j
Plus léger que l'acier
Non conducteur chaud et froid
Sauf RIMINI - MIAMI



Semelle composite anti-perforation ultra
flexible
Sauf RIMINI - MIAMI



Hyper respirante

1- Zones de flexion
Système PANOFLEX®
pour faciliter le déroulé du pied
2- Accroches latérales
3- STEP ROLLING facilite la marche, anti-
fatigue

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE


EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les
chaussures



EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

S1P: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
ASTISPBE36	3295249198497	Beige	36	10	-
ASTISPBE37	3295249198619	Beige	37	10	-
ASTISPBE38	3295249198626	Beige	38	10	-
ASTISPNO38	3295249198381	Noir	38	10	-
ASTISPNO39	3295249198398	Noir	39	10	-
ASTISPNO40	3295249198404	Noir	40	10	-
ASTISPNO41	3295249198411	Noir	41	10	-
ASTISPNO42	3295249198428	Noir	42	10	-
ASTISPNO43	3295249198435	Noir	43	10	-
ASTISPNO44	3295249198442	Noir	44	10	-
ASTISPNO45	3295249198459	Noir	45	10	-
ASTISPNO46	3295249198466	Noir	46	10	-
ASTISPNO47	3295249198473	Noir	47	10	-
ASTISPNO48	3295249198480	Noir	48	10	-
ASTISPBE39	3295249198510	Beige	39	10	-
ASTISPBE40	3295249198527	Beige	40	10	-
ASTISPBE41	3295249198534	Beige	41	10	-
ASTISPBE42	3295249198541	Beige	42	10	-
ASTISPBE43	3295249198558	Beige	43	10	-
ASTISPBE44	3295249198565	Beige	44	10	-
ASTISPBE45	3295249198572	Beige	45	10	-
ASTISPBE46	3295249198589	Beige	46	10	-
ASTISPBE47	3295249198596	Beige	47	10	-

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
ASTISPBE48	3295249198602	Beige	48	10	-
ASTISPG35	3295249197735	Gris-Bleu	35	10	-
ASTISPG36	3295249197742	Gris-Bleu	36	10	-
ASTISPG37	3295249197759	Gris-Bleu	37	10	-
ASTISPG38	3295249197766	Gris-Bleu	38	10	-
ASTISPG39	3295249197773	Gris-Bleu	39	10	-
ASTISPG40	3295249197780	Gris-Bleu	40	10	-
ASTISPG41	3295249197797	Gris-Bleu	41	10	-
ASTISPG42	3295249197803	Gris-Bleu	42	10	-
ASTISPG43	3295249197810	Gris-Bleu	43	10	-
ASTISPG44	3295249197827	Gris-Bleu	44	10	-
ASTISPG45	3295249197834	Gris-Bleu	45	10	-
ASTISPG46	3295249197841	Gris-Bleu	46	10	-
ASTISPG47	3295249198343	Gris-Bleu	47	10	-
ASTISPG48	3295249198350	Gris-Bleu	48	10	-
ASTISPGN35	3295249197612	Gris-Noir	35	10	-
ASTISPGN36	3295249197629	Gris-Noir	36	10	-
ASTISPGN37	3295249197636	Gris-Noir	37	10	-
ASTISPGN38	3295249197643	Gris-Noir	38	10	-
ASTISPGN39	3295249197650	Gris-Noir	39	10	-
ASTISPGN40	3295249197667	Gris-Noir	40	10	-
ASTISPGN41	3295249197674	Gris-Noir	41	10	-
ASTISPGN42	3295249197681	Gris-Noir	42	10	-
ASTISPGN43	3295249197698	Gris-Noir	43	10	-
ASTISPGN44	3295249197704	Gris-Noir	44	10	-

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
ASTISPGN45	3295249197711	Gris-Noir	45	10	-
ASTISPGN46	3295249197728	Gris-Noir	46	10	-
ASTISPNO36	3295249198367	Noir	36	10	-
ASTISPNO37	3295249198374	Noir	37	10	-