



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Dispositivi capacitivi ad apertura ritardata
Nome dispositivo	LAZR
Compatibilità del prodotto	LC1F115...F630 LC1D09...D80
Tensione nominale di alimentazione [Us]	220...240 V CA

Caratteristiche tecniche

[Uc] control circuit voltage	305 V CC 348 V CC
Gamma di temporizzazione	0.5...10 s
Altezza	77 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	114 mm
Peso netto	0,215 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.