


## H10,0/22D R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22D R
Código	<a href="#">9019240000</a>
Versión	Terminal tubular, 10 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Color: DIN, rojo (RAL 3020)
GTIN (EAN)	4008190075385
U.E.	100 Pieza

**H10,0/22D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos**

**Dimensiones y pesos**

Longitud	22 mm	Peso neto	0,54 g
----------	-------	-----------	--------

**Datos del producto**

Sección de conexión del conductor	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 7
Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	4,5 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7,6 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,2 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,4 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS Conformidad