

# 产品参数表

规格



## 圆形头 用于按钮 - 弹簧复位 - XAC-A - 黄 - 有保护套

XACA9415

### 主要信息

产品系列	Harmony XAC
产品类型	按钮头部
组件名称	XACA

### 补充信息

标识	未标记
操纵杆附加信息	带罩
操作头或镜片颜色	黄色
产品适用范围	XACA..
安装位置	壳体的前面
每件单独销售数量	10
符合标准	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	100 gn 符合 IEC 60068-2-27
过电压种类	Class II 符合 IEC 61140
IP 保护等级	"IP65" conforming to IEC 60529
IK 保护等级	IK08 conforming to IEC 62262
净重	0.01 kg

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	3.000 cm
Package 1 Length	3.000 cm
Package 1 Weight	0.900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	4.000 cm
Package 2 Width	9.000 cm
Package 2 Length	10.000 cm
Package 2 Weight	96.000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	250
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	2.753 kg

## 合同保修


保修单	18 months
-----	-----------


## 可持续

**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有 !\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570\_img.jpg\) !\[\]\(a75296508989caaa77a08d26cfccd4e5\_img.jpg\) Green Premium的更多信息 >](#)

## 健康安全绩效

 Reach ( 不含 Svhc )

 无有毒重金属

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [主动合规性 \( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 \)](#)  
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

流通资料 [无需具体的回收操作](#)