

CARACTERÍSTICAS

- Carro de estantes RS Pro multiusos de altas prestaciones
- Diseñado con un cajón con bloqueo y armario
- La estabilidad y la resistencia se proporcionan a través de la estantería estriada
- Dos de las cuatro ruedas están frenadas para mayor seguridad
- Las piezas de plástico del carro están fabricadas de polietileno de alta densidad

Carro de aluminio de 3 estantes RS Pro, 630 x 424mm, carga 150kg

Código RS 669-3756



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos el carro para estantes RS Pro, ideal para transportar artículos en fábricas, almacenes y mucho más. El carro robusto está diseñado para ofrecer un aspecto profesional en cualquier entorno en el que se utilice y ofrece un acabado de dos materiales que es fácil de mantener limpio y resistente contra líquidos agresivos, y resulta práctico cuando se utiliza en entornos industriales. Los montantes de aluminio especialmente formados y los estantes de plástico estriado crean un bastidor que garantiza durabilidad y resistencia al tiempo que ofrece una capacidad de almacenamiento y transporte óptima. Además, el carro dispone de un cajón y un armario con bloqueo para almacenar y transportar mercancías valiosas. Con una capacidad de carga de 150 kg, un bastidor de altas prestaciones y cuatro ruedas de caucho giratorias resistentes, este carro RS Pro es una inversión ideal que es lo suficientemente versátil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Tipo	Estante
Clase de peso	Uso general
Número de niveles	3
Tipo de rueda	Caucho
Características de las ruedas	Con freno, giratorio
Estante plegable	No
Material del bastidor	Aluminio
Material de la rueda	Caucho
Frenos	Sí
Aplicaciones	Almacenes, talleres comerciales y garajes, talleres o garajes en el hogar, la industria alimentaria y de catering, escuelas, tiendas

Especificaciones mecánicas

Capacidad de carga	150kg
Diámetro de la rueda	100mm
Tamaño de carro	
Dimensión	980mm x 460mm x 750mm
Profundidad	750mm
Anchura	460mm
Altura	980mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	630mm x 424mm
Longitud de la plataforma	630mm
Anchura de la plataforma	424mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Standard)3 Shelves c/w 1 Drawer with 2 Keys and 1 Cabinet with 2 Keys	980 x 460 x 750	630 x 424	150	669-3756

