


Han LC-module-M



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 006 4701
规格	Han LC-module-M
浩亭电子目录	https://harting.com/09140064701

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® LC 模块
模块尺寸	单模块

版本

公母类型	公头
针数	6
详细资料	请单独订购插针

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

商业数据

包装尺寸	2
净重	6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020542
eCl@ss	27440219 用于工业连接器 (FO) 的模块
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552