

特点

- 具有可靠的锁定效果
- 多次重复使用
- 柔和、用于接触表面
- 防腐蚀、耐热
- d 型连接器组件，有两种尺寸-母（7.9mm 螺纹长度）和内螺纹（13.2mm 螺纹长度）
- 螺纹规格为 4-40 unc

RS PRO lock d 连接器

RS 号: 453-886, 453-886A



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 连接器螺钉锁组件是可靠、实用的解决方案、适用于任何需要牢固固定的情况。我们的镀镍螺钉锁组件系列可确保在螺纹连接中持久保持预紧力、即使在高动态应力下也是如此。RS Pro 螺钉锁组件是可与 d-sub 护罩和底壳一起使用的附件类型。组件包括螺纹螺钉、多个螺母和垫圈。当固定在一起时、它们可提供安全锁定机制。

[453-886](#) - 内螺纹镍端口 d 螺钉锁组件、7.9mm

[453-10mm 886A](#) - 内螺纹镍端口 d 螺钉锁组件、7.9mm

[453-892](#) - 内螺纹镍端口 d 螺钉锁组件、13.2mm

[453-10mm 892A](#) - 内螺纹镍端口 d 螺钉锁组件、13.2mm

一般规格

附件类型	螺钉锁
适合与一起使用	d 连接器
性别	母
表面	镍
螺纹尺寸	#4-40 unc
应用	通常用于需要有效、紧密锁定、软涂层表面和开槽孔的情况、可防止机械应力、提供 emi / rfi 屏蔽、并可保护元件、工业、商业和家庭应用及环境

机械规格

螺钉长度	7.9mm
------	-------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

