

LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - 跨接块

5029125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5029125>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



跨接块，针距: 6.15 mm，位数: 100，长度: 613 mm，颜色: 银色

商业数据

订货号	5029125
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
GTIN	4017918287139
单件重量（含包装）	62.7 g
单件重量（不含包装）	62 g
原产地	DE

LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - 跨接块



5029125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5029125>

技术数据

产品属性

产品类型	螺钉式桥接件
位数	100
针距	6.15 mm

尺寸

宽度	5.5 mm
高度	613.45 mm
深度	13.1 mm
长度	613.45 mm
针距	6.15 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	CuSn

LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - 跨接块



5029125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5029125>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB - 跨接块



5029125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5029125>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn